

Staffe di bloccaggio a scatto • ad aletta singola

24101.0204



Descrizione prodotto

Utilizzabili come chiusure per porte, cassetti e movimentazioni.
Queste staffe hanno posizione fisse di bloccaggio a 4 x 90°.

Materiale

Flangia

- Zinco pressofuso, rivestito, nero


Leva

- Zinco pressofuso, plastificato argento opaco, simile a RAL 9006

Mozzo

- Zinco pressofuso


Disegno



Caratteristiche

Dimensioni							Carico F max. [N]	 [g]	Codice
d_1	l_1	b_1	h_1 ~ [mm]	h_2 ~ [mm]	h_3 min.	l_2			
Con flangia integrata – Fig. 1, argento									
17	55	10	22	16,5	21,5	11	450	83	24101.0204

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 14.06.2023.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.