

## Slingers • DIN 468 gebogen, met vierkant DIN 79 24330.0281



### Productbeschrijving

Bij deze handgrepen is de gietnaad geslepen en gestraald. Het gat is bewerkt.

### Materiaal

#### Kegelgreep

- staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd

#### Slinger

- gietwerk, kunststof gecoat, zwart

### Tekening



### Bestelinformatie

| l                                                    | s<br>H11 | e<br>min. | Afmetingen             |                |                |                     |                | d <sub>3</sub><br>Kegelgreep Ø<br>[mm] | [g]  | ArtikeInr. |
|------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------------------|------|------------|
|                                                      |          |           | d <sub>1</sub><br>[mm] | d <sub>2</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub><br>~ | h <sub>3</sub> |                                        |      |            |
| met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D |          |           |                        |                |                |                     |                |                                        |      |            |
| 315                                                  | 27       | 36,2      | 28,4                   | 54             | 54             | 105                 | 248            | 36                                     | 2200 | 24330.0281 |

### Voldoet

#### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

#### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 14.06.2023

#### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."