

DIGITUS®

**19" Netzwerkschrank Unique - offenes Gestell, Tiefe: 1.000 mm**


Für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt

- **Kabelführungen:** aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden
- **Eigenschaften:** inkl. 4 Stück Nivellierfüße, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind • 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert • 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen • eingebaute Tiefenstreben sorgen für Stabilität • Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit sowie einem aufgesetztem, abnehmbarem Deckel • diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbauelemente • Traglast: 800 kg
- **Lackierung:** lichtgrau (RAL 7035)
- **Lieferumfang:** Installations-Set (36x Schrauben, 36x Käfigmuttern, 36x Unterlegscheiben), 1x Adapter für Profil-Halbzylinder, 4x Erdungskabel (inkl. Muttern und Unterlegscheiben)


DN-31100: 26HE • Tiefe: 1.000 mm, Einbautiefe für Komponenten 688-943 mm

DN-31122: 42HE • Tiefe: 1.000 mm, Einbautiefe für Komponenten 688-943 mm

DN-31132: 47HE • Tiefe: 1.000 mm, Einbautiefe für Komponenten 688-943 mm



19" Netzwerkschrank Unique - offenes Gestell



19" Netzwerkschrank Unique - offenes Gestell (Rückseite)

Produkt	Einbauhöhe	Ausführung	Belastbarkeit	Breite x Tiefe	Höhe	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
19" Netzwerkschrank Unique	26 HE	offenes Gestell	800 kg	600 x 1.000 mm	1.342 mm	lichtgrau	DN-31100	11003888
	42 HE	offenes Gestell	800 kg	800 x 1.000 mm	2.053 mm	lichtgrau	DN-31122	11004705
	47 HE	offenes Gestell	800 kg	800 x 1.000 mm	2.244 mm	lichtgrau	DN-31132	11004715