




Umweltschränke PolyStore

- für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Flüssigkeiten
- aus hochresistentem Kunststoff (Polyethylen) gefertigt
- Anschlussmöglichkeit für Lüfter (für Hochschränke, H 1990 mm).



Einschubwannen mit Auslaufschutz



Gitterroste sind wie Einschubwannen lieferbar in Edelstahl oder verzinkter Ausführung

praktisch: der Schrankboden ist zugleich eine flüssigkeitsdichte Auffangwanne

Wenig Stellfläche benötigt der Schrank in Breite 610 mm. Lieferbar mit Innenausstattungen in verzinkt oder Edelstahl (1.4301). Optional kann der Schrank mit einem Lüfter ausgestattet werden

| Typ | PS 620-4 | PS 620-3.1 | PS 620-4 | PS 620-3.1 |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|
| Ausführung | 4 Gitterroste, verz. | 3 Einschubwannen, 1 Gitterrost, verz. | 4 Gitterroste, Edelstahl | 3 Einschubwannen, 1 Gitterrost, Edelstahl |
| Maße außen B x T x H [mm] | 610 x 640 x 1990 | 610 x 640 x 1990 | 610 x 640 x 1990 | 610 x 640 x 1990 |
| Maße innen B x T x H [mm] | 520 x 410 x 1750 | 520 x 410 x 1750 | 520 x 410 x 1750 | 520 x 410 x 1750 |
| Traglast Einstellebene [kg] | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Auffangvolumen Bodenwanne [l] | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Gewicht [kg] | 55 | 56 | 55 | 56 |
| Bestellnummer | 248-943-J0 | 248-944-J0 | 248-941-J0 | 248-942-J0 |

Gleich mitbestellen

- Gitterrost Edelstahl B 60 cm, Bestell-Nr. 246-240-J0
- Einschubwanne Edelstahl, B 60 cm, Bestell-Nr. 246-243-J0
- Gitterrost verzinkt, B 60 cm, Bestell-Nr. 246-242-J0
- Einschubwanne verzinkt, B 60 cm, Bestell-Nr. 246-244-J0

Die Umweltschränke PolyStore sind zum praxisorientierten Einsatz in Laboratorien, Werkstätten, Produktion oder Instandhaltung geeignet.

Schiebetürenschränk PolyStore

Sortieren Sie Ihre Gefahrstoffe übersichtlich und sicher in einem platzsparenden Schiebetürenschränk. Die praktischen Wannen aus Kunststoff verhindern im Schadensfall ein größeres Verschmutzen des gesamten Schrankes. Die Wannen können leicht aus dem Schrank genommen werden um z.B. gesäubert zu werden.

- abschließbar und platzsparend - keine sperrigen geöffneten Türen
- optimaler Zugriff durch große Türen (abschließbar), auf die eingelagerten Artikel
- lichte Höhen:
unteres Fach: 390 mm
beide mittleren Fächer: 316 mm
oberes Fach: 295 mm
lichte Breite: 699 auf 666 mm
lichte Tiefe: 373 mm
- zwei getrennte Schrankabteile
- mit bauaufsichtlicher Zulassung für die Auffangwannen



NEU

Bestell-Nr. 257-030-J0

| Typ | 1820 |
|---------------------------------|--|
| Ausführung | 1 Bodenwanne, 3 Auffangwannen je Schrankabteil |
| Maße außen B x T x H [mm] | 1805 x 610 x 1990 |
| Maße innen B x T x H [mm] | 665 x 370 x 1320 |
| Traglast Auffangwanne [kg] | 20 |
| Auffangvolumen Auffangwanne [l] | 6 |
| Auffangvolumen Bodenwanne [l] | 12 |
| Gewicht [kg] | 130 |
| Bestellnummer | 257-030-J0 |

Gleich mitbestellen

Lüfter für Umweltschränk PolyStore

- leitet entstehende Gase oder Dämpfe sicher aus dem Schrankinnenraum ab
- Gehäuse aus Säure- und Laugenbeständigem Kunststoff
- Schutzart: CE II 3 G T4
- Volumenstrom 0-140 m³/h
- Gesamtdruck 200-20 Pa
- Spannung 230 V
- Stromaufnahme 0,35A
- Stromnetz muss mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) gemäß DIN VDE 0100 ausgerüstet sein
- Schalldruckpegel 35 dB (A), in 3 m Abstand vom saug- und druckseitig angeschlossenen Entlüftungsaufsatz
- Type EP.VE.18610
- zum Anschluß an hauseigene Abluftleitungen, Ø 80 mm



Bestell-Nr. 212-190-J0