

## Kärcher flexible haute pression pour nettoyeur haute pression

**KÄRCHER**

longueur de tuyau 30 m,  
raccordement M22x1,5 mm, avec  
accouplement rotatif

Numéro d'article: 119827



flexible haute pression pour nettoyeur haute pression

- longueur de tuyau 30 m
- température max. 155 °C
- pression max. 315 bar
- raccordement M22x1,5 mm
- avec accouplement rotatif
- hauteur x longueur x largeur 110 x 490 x 490 mm

### Détails techniques

type de nettoyage	accessoires	raccordement	M22x1,5 mm
pour appareil de nettoyage	nettoyeur haute pression	équipement tuyau/tube	accouplement rotatif
pression	315 bar	hauteur	110 mm
longueur de tuyau	30 m	longueur	490 mm
antistatique	non	largeur	490 mm
température maxi	155 °C	Poids	7,5 kg

