

Rollcart diable de manutention

force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 400 x 180 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 158379



Rollcart Diabie de manutention ESD

diable de manutention

- force 250 kg
- pelle largeur x profondeur 400 x 180 mm
- hauteur x largeur x profondeur 1200 x 630 x 450 mm
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- avec poignées avec étrier de sécurité selon DIN EN 1757-3
- roues avec bandage caoutchouc plein sur jante tôle d'acier
- Ø de roue 250 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux

Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	patins pour escaliers	non
type de diable de manutention	diable de manutention	pneumatique	caoutchouc plein
charge	250 kg	roulement	roulement à rouleaux
largeur de pelle	400 mm	Ø de roue	250 mm
profondeur de pelle	180 mm	matériau de jante	tôle d'acier

matériau	acier	poignée de sécurité	oui
matériau de finition	soudé	hauteur	1200 mm
surface	finition peinture époxy	largeur	630 mm
couleur	bleu gentiane // RAL5010	profondeur	450 mm
rabattable	non	Poids	17 kg