

roule-bacs

force 250 kg, plateau longueur x largeur 607 x 407 mm, hauteur de charge 146 mm, plateforme plein, châssis en bleu, 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc

jeu 2 pièce

Numéro d'article: 224810



Chariot à bac

pour bacs norme Europe

roule-bacs

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 607 x 407 mm
- hauteur de charge 146 mm
- hauteur x longueur x largeur 147 x 615 x 415 mm
- Dimensions adaptées au bac norme Europe
- plateforme plein
- Avec bord
- châssis en bleu
- structure en ABS
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 100 mm
- avec bandage caoutchouc

Détails techniques

| | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| appareil de manutention | châssis roulant | barre directrice | non |
| type de rouleur | roule-bacs | nombre/type de roulettes | 4 roulettes pivotantes |
| charge | 250 kg | pneumatique | caoutchouc |
| norme européenne | oui | matériau de boîtier | acier |
| hauteur de charge | 146 mm | Ø de roue | 100 mm |

| | | | |
|---------------------|-----------|----------|--------|
| longueur de plateau | 607 mm | hauteur | 147 mm |
| largeur de plateau | 407 mm | longueur | 615 mm |
| plateforme | plein | largeur | 415 mm |
| Cadre | Avec bord | couleur | bleu |
| matériau | ABS | Poids | 8,1 kg |