

KERN

appareil de mesure du niveau sonore



SAUTER SU 130

Lisibilité par incréments de 0,1 dB,
boîtier en plastique, affichage

Numéro d'article: 236011



KERN



appareil de mesure du niveau sonore






- pour secteur de l'industrie et de la construction
- plage de mesure 130 dB
- Lisibilité par incréments de 0,1 dB
- boîtier en plastique
- avec les fonctions Hold, Peak, valeur limite
- affichage
- livré mallette incluse

Détails techniques

type de balance	appareil de mesure	hauteur	26 mm
type d'appareil de mesure	appareil de mesure du niveau sonore	largeur	0 mm
convient pour (secteurs)	secteur de l'industrie et de la construction	profondeur	63 mm

lisibilité	0,1 dB	volume de livraison	mallette incluse
plage de mesure	130 dB	Numéro d'enregistrement DEEE	DE80821200
alimentation	pile 4x1,5V AAA	Type d'appareil DEEE	petit appareil CAT 5
balance fonctions	Hold, Peak, valeur limite	Marque selon le registre allemand	KERN
équipement balance	affichage	Poids	0,77 kg
matériau	plastique		

Cela s'adapte aussi ...

216459		ruban d'emballage PVC, support en PVC avec colle en caoutchouc naturel, roulettes longueur x largeur 66 m x 50 mm, épaisseur 65 µm, en marron
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
221342		bac compartimentable en carton, capacité 5,7 l, hauteur x largeur x profondeur 110 x 200 x 305 mm, en caisse carton, 1 onde, en marron avec enveloppe extérieure en papier kraft
231458		caisse carton repliable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 1 onde, longueur x largeur x hauteur intérieure 290 x 185 x 85 mm, tablette automatique, verrouillable avec fermeture auto-adhésive
235833		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 60 x 102 x 100 mm, capacité 0,5 l, en polypropylène en bleu