

Rollcart diable d'empilage

force 250 kg, roues avec bandage air, pelle largeur x profondeur 480 x 300 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 402090



Rollcart Diabie d'empilage

diable d'empilage

- force 250 kg
- pelle largeur x profondeur 480 x 300 mm
- hauteur x largeur x profondeur 1300 x 620 x 700 mm
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- avec poignées avec étrier de sécurité selon DIN EN 1757-3
- roues avec bandage air sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux

Détails techniques

type de diable de manutention	diable d'empilage	pneumatique air
charge	250 kg	roulement roulement à rouleaux
largeur de pelle	480 mm	Ø de roue 260 mm
profondeur de pelle	300 mm	matériau de jante plastique
matériau	acier	poignée de sécurité oui

matériau de finition	soudé	hauteur	1300 mm
surface	finition peinture époxy	largeur	620 mm
couleur	bleu gentiane // RAL5010	profondeur	700 mm
rabattable	non	Poids	19,5 kg
patins pour escaliers	non		

Accessoires

158296



bandage increvable, pour diable de manutention, bandage polyuréthane, force 250 kg, moyeu avec roulement à rouleaux, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal