

poteaux de voirie

forme rond, hauteur x diamètre 900 x 75 mm, en aluminium avec revêtement coloris blanc/rouge, réfléchissant, auto-érectile grâce à un mécanisme de relèvement, pliable et verrouillable, verrouillable avec serrure à cylindre profilé, à cheviller

Numéro d'article: 509128



Poteau automatique

poteaux de voirie






- forme rond
- hauteur x diamètre 900 x 75 mm
- en aluminium avec revêtement coloris blanc/rouge, réfléchissant
- auto-érectile grâce à un mécanisme de relèvement
- pliable et verrouillable
- verrouillable avec serrure à cylindre profilé
- à cheviller

Détails techniques

sécurisation de la circulation	système de barrières	système de fermeture	serrure à cylindre profilé
système de barrières	poteaux de voirie	matériau	aluminium
forme	rond	surface	a. revêtement
hauteur	900 mm	couleur	blanc/rouge

diamètre	75 mm	type de surface	réfléchissant
rabattable	oui	exécution montant	pliable et verrouillable
fonction montant	auto-érectile grâce à un mécanisme de relèvement	exécution couleur	blanc/rouge
fonction automatique	oui	Poids	4,74 kg
type de fixation	à cheviller		

Cela s'adapte aussi ...

142092		limiteur de hauteur, longueur x diamètre 950 x 100 mm, en plastique coloris rouge/blanc, réfléchissant
148972		ralentisseur de circulation automobile, hauteur x diamètre 70 x 500 mm, en plastique recyclé en jaune
210305		poubelle cendrier, hauteur x largeur x profondeur 910 x 395 x 395 mm, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures anthracite, avec toit de protection
376797		arceau d'appui pour vélos, hauteur x longueur x profondeur 415 x 2100 x 550 mm, 6 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 55 mm roues larges, structure en acier (vissé) galvanisé à chaud
525473		banc d'extérieur, hauteur x largeur x profondeur 740 x 2000 x 380 mm, 9 lames d'assise, assise en lames PVC coloris bleu, assise hauteur 440 mm, piètement 6 pieds en polypropylène en bleu