PAVOY

établi

hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, panneau de table en multiplis de hêtre huilé coloris hêtre, piètement 4 pieds, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris clair





Numéro d'article: 524148







PAVOY Établi

établi

- hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm
- épaisseur de panneau 40 mm
- panneau de table en multiplis de hêtre huilé coloris hêtre
- piètement 4 pieds
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris clair
- 10 années de garantie

Détails techniques				
type de meuble	table	surface de plaque	huilé	
type de table	établi	couleur de la plaque	hêtre	
hauteur	900 mm	forme de châssis	piètement 4 pieds	

largeur	1500 mm	matériau de châssis	acier
profondeur	700 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
épaisseur de panneau	40 mm	couleur du châssis	gris clair
conducteur d'électricité	non	roulant	non
équipement établi	aucune	garantie	10 années
matériau de plaque	multiplis de hêtre	Poids	47 kg

Accessoires

524196



Rebord antichute pour plan de travail, pour établi, largeur 1500 mm

532190



Revêtement tôle de zinc pour plan de travail, pour établi, largeur 1500 mm, suppl. prix! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi			
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris	
195704	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	étau parallèle, largeur du mors 100 mm, Ouverture de serrage 100 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu	
195715	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	étau parallèle, largeur du mors 120 mm, Ouverture de serrage 120 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu	
203167		chariot à plateaux, force 200 kg, avec 3 plateau(x), plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, plateforme en bois avec équerre antichute (saillante), plateforme droit, Dimensions adaptées au bac norme Europe, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE	
218989	F	table de travail, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1500 x 750 mm, panneau en multiplis de hêtre, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair	
221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc	
221140		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 m x 225 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en blanc	
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9	
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 μm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir	
221330	A	lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe	
222683	4	papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm	

323258		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en bleu
656975		container universel, capacité 121 l, hauteur x diamètre 705 x 557 mm, corps en polyéthylène gris
766452	†	siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 620 - 890 mm, structure en acier noir
969584	H	table de travail, hauteur x largeur x profondeur 836 x 2000 x 750 mm, panneau en bois avec revêtement Resopal finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair