


META

rayonnage grande largeur SPEED-RACK

rayonnage complet (2 éléments de départ), hauteur x largeur x profondeur 1970 x 4004 x 435 mm, charge max. par tablette 500 kg, 2 éléments standard avec 4 niveau(x) chacun avec sol en bois, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion



Numéro d'article: 526794



META Rayonnage grande largeur SPEED-RACK

Rayonnage de départ

rayonnage grande largeur



- rayonnage complet (2 éléments de départ)
- système emboîtable
- convient pour pour marchandises encombrantes
- hauteur x largeur x profondeur 1970 x 4004 x 435 mm
- charge maximale par élément 3000 kg
- charge max. par tablette 500 kg
- profondeur du compartiment 400 mm
- 2 éléments standard avec 4 niveau(x) chacun avec sol en bois
- Réglable au pas de 50 mm
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion

- traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
- volume de livraison : 2 rayonnages de base avec 4 supports et 4 pieds emboîtables. plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- 5 années de garantie





Détails techniques

type de meuble	rayonnage	nombre de tablettes/niveaux	4 pièce
type de rayonnage	rayonnage grande largeur	type tablette/niveau	sol en bois
rayonnage modulaire	système emboîtable	tablette réglable au pas	50 mm
champ de rayonnage	rayonnage complet	utilisation	bilatéral
nombre d'éléments standard	2 pièce	surface de montant	galvanisé
convient pour (produit/matériau)	marchandises encombrantes	surface de traverses	galvanisé
matériau	acier	équipement rayonnage	tablettes
hauteur	1970 mm	alignement angle d'installation	droit
largeur	4004 mm	exécution couleur	galvanisé
profondeur	435 mm	volume de livraison	2 rayonnages de base avec 4 supports et 4 pieds emboîtables. plateaux conf. à l'offre
charge maxi par tablette	500 kg	livraison	démonté
charge maxi par élément	3000 kg	garantie	5 années
profondeur de compartiment	400 mm	Poids	171,56 kg

Accessoires

150075		montage avec cheville pour rayonnage grande largeur, 8 vis + écrous
520857		sol en bois pour rayonnage grande largeur, largeur x profondeur 2000 x 400 mm, épaisseur 19 mm, pour une charge max. par tabl. de 500 kg, en bois sans formaldéhyde avec finition nature

Cela s'adapte aussi ...

213052		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
231461		caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique
991798		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc