


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 1732 Pakketroller



Eersteklas vervaardigde aluminium constructie met aluminium schep en hoogwaardige kunststof onderdelen. Wielen van massief streeploos rubber, naaf met rollager. Kunststof handgreep met antislip profiel. Elastische spanband voor het vastzetten van materialen. Schep en wielen met een handgreep in- en uitklapbaar, beugel inschuifbaar. In een handomdraai is de steekwagen gebruiksklaar.



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	125
Schepbreedte (mm)	480
Schepdiepte (mm)	320
Totale breedte (mm)	488
Totale diepte (mm)	490
Totale hoogte (mm)	1090
Wielen	Polymer
Wielmaat (mm)	170 x 35
Uitvoering	klappbar
Wenk	Afmetingen ingeklapt: 765 x 488 x 64 (HxBxT mm)
Gewicht (kg)	5,2
Land van herkomst	Taiwan
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976017327