

Información sobre productos

25 01 125

Alicate de montaje

(alicate de radio)

DIN ISO 5745

- Adecuado para trabajos de agarre y corte de precisión
- Boca larga semi-redonda que termina en punta
- Superficie de agarre rayada
- Con filos para alambre blando, semiduro y duro
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 61 HRC
- Bocas rectas
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas



Información general

Núm. de artículo	25 01 125
EAN	4003773015932
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	73 g
Dimensiones	125 x 56 x 12 mm
Norma	DIN ISO 5745
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 2,2 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 1,6 mm
Grosor de boca (articulación) (T1)	7,0 mm
Ancho de las puntas (W4)	2,5 mm
Tip Thickness (T2)	1,8 mm
Longitud de boca (L3)	27,0 mm
Anchura de la cabeza (W3)	13 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.