

Termékinformációk

35 11 115

Elektronikai markoló fogó

DIN ISO 9655



- Precíziós fogók a legfinomabb szerelőmunkákhoz, például az elektronikában és finommechanikában
- Terhelés-optimalizált kialakítás a közvetlen munkaérzet érdekében
- Megragadáshoz, tartáshoz és hajlításhoz
- átdugott precíziós csukló
- Simára köszörült fogófelületek
- Lágú átmenetek, nincsenek éles szélek
- Súrlódásszegény kettősrugó a sima és egyenletes nyitáshoz
- A fényezés vagy tükröpolítúr egy finom olajfilmmel jó rozsd elleni védelmet biztosít - nem okoz zavart leváló krómdarabkával az áramkörökben.
- A keskeny, a fogófej felé felhúzott burkolatok biztos és kényelmes vezetést nyújtanak a hüvelykujj és a mutatóujj között is
- Lapos, széles pofák
- Golyóscsapágy-krómácel, olajban edzett

Általános

Cikkszám	35 11 115
EAN	4003773016694
Fej	tükrösített
Fogantyúk	csúszásgátló műanyaggal bevonva
Súly	55 g
Méret	115 x 66 x 12 mm
Szabvány	DIN ISO 9655

Műszaki jellemzők

Pofa hossza (B)	22,5 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (D)	6,5 mm
Csúcs szélessége (E)	2,0 mm
Tip Thickness (F)	4,0 mm
Fej szélesség (A)	11,0 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

