

## Broszura informacyjna

### 44 10 J6

#### Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących

Do montażu pierścieni wewnętrznych w otworach

- Z mechanizmem blokującym, z dźwignią zwalnającą
- Z wymiennymi końcówkami
- Malowane proszkowo, czarne
- DIN 5256 C; końcówki proste
- Korpus szczypiec: stal walcowana o dużej wytrzymałości
- Końcówki: specjalna stal narzędziowa, walcowana, hartowana olejowo



#### Ogólna

Nr art.	44 10 J6
EAN	4003773024927
Szczypce	malowane proszkowo, czarne
Waga	1.755 g
Wymiary	580 x 103 x 23 mm
REACH	zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

#### Atrybuty techniczne

Rozmiar pierścienia	Ø 252 – 400 mm
Końcówki (średnica)	Ø 4,5 mm

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*