

BS-ROLLEN roulette pivotante

force 60 kg, avec bandage caoutchouc, diamètre x largeur 50 x 18 mm, moyeu avec roulement à billes, frein total, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 60 x 60 mm

BS ROLLEN®



Numéro d'article: 139519

BS-ROLLEN Roulette pour machines

Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante





- force 60 kg
- avec bandage caoutchouc
- Antistatique
- diamètre x largeur 50 x 18 mm
- espacement des trous des vis 46x46/38x38 mm, Ø trou des vis 6,2 mm
- moyeu avec roulement à billes
- frein total
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé, chromaté
- fixation avec panneau, longueur x largeur 60 x 60 mm
- Palier de pivotement avec circuit de billes, deux rangées

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	frein	frein total
type de roulettes	roulette pour machines	pare-fils	non
modèle	roulette pivotante	hauteur	75 mm
exécution roue	roue jumelée	largeur de roue	18 mm
charge	60 kg	portée	36 mm

pneumatique	caoutchouc	propriété surface de roulement	Antistatique
Diamètre de roue	50 mm	longueur de plaque	60 mm
matériau de jante	plastique	largeur de plaque	60 mm
roulement	roulement à billes	distance trou de vis	46x46/38x38 mm
élément de fixation	panneau	Diamètre du trou de la vis	6,2 mm
conducteur d'électricité	oui	surface de boîtier	galvanisé, chromaté
matériau de boîtier	acier	Poids	0,4 kg
palier de pivotement	circuit de billes, deux rangées		

Cela s'adapte aussi ...

221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille unique
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés