

VARIOfit **chariot à plateaux**

force 500 kg, avec 3 plateau(x),
plateau longueur x largeur 1000 x
700 mm, plateau(x) en bois, châssis
avec finition époxy résistante aux
chocs et aux rayures en RAL5010
bleu gentiane, avec bandage TPE

Numéro d'article: 203224



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Chariot à plateaux **avec parois grillagées**

chariot à plateaux








- force 500 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm
- plateau(x) en bois
- rehausse 3 parois (grillagées)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé




- hauteur x longueur x largeur 1220 x 1190 x 725 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement à billes
- disposition des roues rectangulaire
- 12 années de garantie

Détails techniques



appareil de manutention	chariot de manutention	alignement de niveaux	droit
type de chariot	chariot à plateaux	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
rehausses	3 parois (grillagées)	pneumatique	TPE
longueur de plateau	1000 mm	Ø de roue	200 mm
largeur de plateau	700 mm	roulement	roulement à billes
hauteur	1220 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec EasySTOP
nombre de plateaux	3 pièce	conducteur d'électricité	non
charge	500 kg	poignée	1 pièce
matériau plateau(x)	bois	rabattable	non
matériau	acier	disposition des roues	rectangulaire
matériau de finition	soudé	surface	finition peinture époxy
longueur	1190 mm	couleur	bleu gentiane // RAL5010
largeur	725 mm	garantie	12 années
norme européenne	non	Poids	73 kg

Accessoires

203024		plateau pour chariots à dossier, en acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion, pour plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203078		barre de protection pour chariots à dossier, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203079		4 galets protecteurs, pour chariot de manutention, en plastique, diamètre 100 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203087		roues avec bandage caoutchouc plein, bandage caoutchouc plein, antistatique, diamètre 125 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203088		roues avec bandage caoutchouc plein, bandage caoutchouc plein, antistatique, diamètre 160 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203089		roues avec bandage caoutchouc plein, pour chariots à dossier, bandage caoutchouc plein, antistatique, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203235		tablette pour chariot à plateaux, longueur x largeur 1000 x 700 mm, en bois avec finition hêtre

203237		treillis pour chariot à plateaux, hauteur x longueur 926 x 1000 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
203239		treillis pour chariot à plateaux, hauteur x longueur 1526 x 1000 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
203724		roues à bandage pneumatique, pour chariot à plateaux, bandage air, force 150 kg, diamètre 150 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
505112		peinture de marquage pour atelier, couleur standard, en RAL1003 jaune de sécurité, capacité 5 l
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
528958		organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 554 mm, plateau(x) en plastique coloris gris