

VARIOfit chariot caisse

force 500 kg, plateau longueur x largeur 1170 x 750 mm, hauteur x longueur x largeur 1150 x 830 x 1330 mm, rehausses : 4 parois (paroi pleine), 1 paroi longitudinale rabattable, couvercles rabattable 2 fois et avec anneaux pour cadenas, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE

Numéro d'article: 203254



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Chariot caisse

avec parois en bois

chariot caisse



- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 1170 x 750 mm
- hauteur x longueur x largeur 1150 x 830 x 1330 mm
- rehausses : 4 parois (paroi pleine), 1 paroi longitudinale rabattable
- couvercles rabattable 2 fois et avec anneaux pour cadenas
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec frein et protège-pieds
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE

- moyeu avec roulement à billes
- 12 années de garantie





Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	fonction couvercle	rabattable 2 fois
type de chariot	chariot caisse	équipement couvercle	Anneaux pour cadenas
matériau	acier	matériau de plateforme	bois
matériau de finition	soudé	pneumatique	TPE
charge	500 kg	Diamètre de roue	200 mm
longueur de plateau	1170 mm	roulement	roulement à billes
largeur de plateau	750 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
hauteur	1150 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec frein et protège-pieds
longueur	830 mm	disposition des roues	rectangulaire
largeur	1330 mm	surface	finition peinture époxy
norme européenne	non	couleur	bleu gentiane // RAL5010
rehausses	4 parois (paroi pleine)	garantie	12 années
fonction rehausses	1 paroi longitudinale rabattable		1 pièce
couvercle	oui	Poids	103 kg

Accessoires

203079		4 galets protecteurs, pour chariot de manutention, en plastique, diamètre 100 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203082		roues à bandage pneumatique, pour chariot de manutention, bandage air, force 390 kg, diamètre 230 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm