

## RAU

### werkbank

#### Tom

hoogte x breedte x diepte 760 - 1080 x 750 x 1000 mm, tafelblad van MDF, draagvermogen 500 kg, hoogteverstelling via geperforeerd onderstel, uitvoering frame 4-voetonderstel, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs



# RAU.



Artikelnummer: 222045



## RAU Werkbank Tom

### met robuust werkblad

werkbank

- hoogte x breedte x diepte 760 - 1080 x 750 x 1000 mm
- bladdikte 22 mm
- tafelblad van MDF
- draagvermogen 500 kg
- hoogteverstelling via geperforeerd onderstel
- uitvoering frame 4-voetonderstel
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie













## Technische details






meubeltype tafel

materiaal plaat MDF

|                        |                        |                     |                       |
|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| type tafel             | werkbank               | vorm onderstel      | 4-voetonderstel       |
| hoogte                 | 760-1080 mm            | materiaal onderstel | staal                 |
| breedte                | 750 mm                 | oppervlak onderstel | m. poedercoating      |
| diepte                 | 1000 mm                | kleur onderstel     | lichtgrijs // RAL7035 |
| dikte plaat            | 22 mm                  | verrijdbaar         | nee                   |
| draagvermogen          | 500 kg                 | levering            | gedemonteerd          |
| in hoogte verstelbaar  | ja                     | garantie            | 5 jaar                |
| hoogteverstelling door | geperforeerd onderstel | gewicht             | 41,91 kg              |
| werkbank uitrusting    | geen                   |                     |                       |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 222105 |    | laden-onderbouw voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 175 x 425 x 600 mm, 1 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw      |
| 222106 |    | laden-onderbouw voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 395 x 480 x 600 mm, 2 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw      |
| 222107 |    | verrijdbaar ladeblok voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 540 x 480 x 600 mm, 2 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw |
| 222108 |   | laden-onderbouw voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 395 x 480 x 600 mm, 3 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw      |
| 222109 |  | verrijdbaar ladeblok voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 540 x 480 x 600 mm, 3 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw |
| 222110 |  | laden-onderbouw voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 545 x 480 x 600 mm, 2 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw      |
| 222111 |  | verrijdbaar ladeblok voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 690 x 480 x 600 mm, 2 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw |
| 222112 |  | laden-onderbouw voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 545 x 480 x 600 mm, 3 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw      |
| 222113 |  | verrijdbaar ladeblok voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 690 x 480 x 600 mm, 3 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw |
| 222114 |  | laden-onderbouw voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 545 x 480 x 600 mm, 4 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw      |
| 222116 |  | verrijdbaar ladeblok voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 690 x 480 x 600 mm, 4 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw |
| 222123 |  | uittreklade voor toetsenbord voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 85 x 640 x 485 mm, draagvermogen 20 kg, met uittrekbaar muisblad, naar keuze links of rechts uittrekbaar  |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 222124 |  | CPU-houder voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 500 x 150 - 230 x 500 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs   |
| 222125 |  | pc-roldeurkast voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 620 x 360 x 650 mm, achterwand met kabeldoorvoer, apparaatventilator en filtermat, romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs |
| 222127 |  | legbord voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 375 x 750 x 300 mm, draagvermogen 10 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, met afrolrand aan 3 zijden                           |
| 222132 |  | 2 zwenk- en 2 bokwielen, voor werkbank, banden TPE, bouwhoogte 150 mm  |
| 222133 |  | 4 zwenkwielen, voor werkbank, banden TPE, bouwhoogte 150 mm  |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 221109 |    | Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit                  |
| 221140 |    | poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, in wit                 |
| 221143 |   | beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9                                       |
| 221242 |  | vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart   |
| 221330 |  | beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrustig: zijbescherming, directe ventilatie |
| 222683 |  | poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm  |