

revêtement antidérapant

CleanGrip

en PET en transparent, antidérapant, bande longueur x largeur 25 m x 50 mm, fonction anti-dérapante R11 DIN 51130



Numéro d'article: 224833

Revêtement antidérapant CleanGrip

Fonction anti-dérapante et nettoyabilité optimale en un

revêtement antidérapant

- convient pour intérieur
- en PET en transparent, antidérapant
- avec surface à microbilles
- bande longueur x largeur 25 m x 50 mm
- épaisseur de matériau 0,4 mm
- résistance à la température de -25 °C à +80 °C
- résistante aux intempéries et imprimable sur traceur
- fonction anti-dérapante R11 DIN 51130

Détails techniques

sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	couleur	transparent
type de marquage	revêtement antidérapant	épaisseur	0,4 mm
lieu d'utilisation	intérieur	antidérapant	oui
longueur de bande	25 m	fonction anti-dérapante	R11 DIN 51130
largeur de bande	50 mm	fonction marquage	résistante aux intempéries et imprimable sur traceur
matériau	PET	résistance à la température	-25 °C à +80 °C
surface de revêtement de sol	avec microbilles	Poids	0,9 kg
type de surface	antidérapant		

Cela s'adapte aussi ...

221212		casque de protection, pour 510 - 610 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc
221266		gant de travail, en jersey de coton/cuir de chèvre en bleu, dos de main en coton jersey, respirant et lisse, taille 9
227890		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 43, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
227908		pantalon de travail unisexe, taille M, coupe confortable et ample