

bacs multi-usages

hauteur x longueur x largeur 250 x 600 x 400 mm, capacité 40 l, en polypropylène en noir, parois pleines, fond plein, Couvercle à charnière en 2 parties



Numéro d'article: 227851



Bacs multi-usages aux normes européennes

à 100 % en polypropylène recyclé

bacs multi-usages

- hauteur x longueur x largeur 250 x 600 x 400 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 215 x 547 x 371 mm
- capacité 40 l
- en polypropylène en noir
- parois pleines
- fond plein
- Couvercle à charnière en 2 parties
- couvercle plombable
- Avec couvercle fermé à 8 points gerbable
- Gerbages avec couvercle ouvert
- Convient pour les systèmes d'automatisation
- résistant à la température de -20 °C à +40 °C

Détails techniques

type de récipient	bacs gerbables	emboîtable	oui
norme européenne	oui	pliable	non
capacité	40 l	structure de cloison	fermé

hauteur	250 mm	soubassement	plein
hauteur intérieure	215 mm	couvercle	oui
longueur	600 mm	type de couvercle	Couvercle à charnière en 2 parties
longueur intérieure	547 mm	fonction couvercle	plombable
largeur	400 mm	couvercle angle d'ouverture	180 °
largeur intérieure	371 mm	résistance à la température	-20 °C à +40 °C
matériau	polypropylène	convient pour les convoyeurs à r	oui
recyclable	oui	couleur	noir
pourcentage matériau recyclé	100 %	Poids	2,5 kg
gerbable	oui		