

hofs

rayonnage dynamique - rayonnage départ

hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1360 x 1327 mm, charge max. par tablette 200 kg, utilisation bilatéral - le garnissage depuis l'arrière du rayonnage et le retrait d'articles depuis l'avant peuvent parfaitement avoir lieu simultanément, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion



Numéro d'article: 228398



hofs Rayonnage dynamique

Champ de base

rayonnage dynamique - rayonnage départ

- idéal pour un travail ergonomique nécessitant moins d'efforts. la marchandise arrive automatiquement à l'employé qui n'a plus besoin d'aller la récupérer, le nombre d'erreurs de retrait est réduit et le retrait est possible indépendamment de l'entreposage. convient pour tous les types de récipients et cartonnages
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1360 x 1327 mm
- charge max. par tablette 200 kg
- largeur x profondeur compartiment 1300 x 1200 mm
- 4 niveau(x) avec 4 paires de rails à galets, sans plateau de recouvrement
- Les marchandises stockées glissent d'elles-mêmes jusqu'au côté retrait de par leur propre gravité et une inclinaison de la tablette de 3 - 4 °

- niveaux avec 5 rails de guidage pour une séparation supplémentaire et un remplissage simplifié des différents canaux, et traverses arrondies pour un retrait respectueux. le pas horizontal de 6 mm permet d'adapter la largeur du canal aux marchandises de manière flexible
- Réglable au pas de 25 mm
- utilisation bilatéral - le garnissage depuis l'arrière du rayonnage et le retrait d'articles depuis l'avant peuvent parfaitement avoir lieu simultanément
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- Produit livré démonté
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	équipement des tablettes / nivea	5 rails de guidage, traverses arrondies
type de rayonnage	rayonnage dynamique	fonction tablettes/niveaux	pas horizontal (6 mm)
convient pour (produit/matériau)	réipients, cartonnages		3-4 °
convient pour (application)	principe du « goods-to-man »	plateau de recouvrement	non
rayonnage modulaire	système emboîtable	tablette réglable au pas	25 mm
champ de rayonnage	rayonnage départ	largeur de compartiment	1300 mm
matériau	acier	profondeur de compartiment	1200 mm
hauteur	2000 mm	utilisation	bilatéral
largeur	1360 mm	surface de montant	galvanisé
profondeur	1327 mm	exécution couleur	galvanisé
charge maxi par tablette	200 kg	livraison	démonté
type tablette/niveau	4 paires de rails à galets	garantie	5 années
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	Poids	95,6136 kg

Accessoires

228396		rayonnage dynamique - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1310 x 1327 mm, charge max. par tablette 200 kg, utilisation bilatéral - le garnissage depuis l'arrière du rayonnage et le retrait d'articles depuis l'avant peuvent parfaitement avoir lieu simultanément, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
228400		lame pour galets normaux pour rayonnage dynamique, largeur x profondeur 1300 x 1200 mm, équipé de 5 rails de guidage pour une séparation supplémentaire et un remplissage simplifié des différents canaux, et traverses arrondies pour un retrait respectueux, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
228402		lame pour galets normaux pour rayonnage dynamique, profondeur 1210 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
228404		rail de guidage, pour rayonnage dynamique, profondeur 1200 mm
228405		tôle de frein pour rayonnage dynamique, pour compartimentage 33 ou 55 mm, en acier

228429		ancrage de tablette pour rayonnage sans boulons, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

213052		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
231461		caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique
991798		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc