

## vloermarkeringsverf EXTRA PAINT® XL

in oranje, spuitbus met 0,75 l inhoud

VE 6 stuks

**Artikelnummer: 254909**



### vloermarkeringsverf

- geschikt voor binnen en buiten
- geschikt voor professionele en voordelige markering van parkeerplaatsen en werkzones
- verf met hoog pigmentgehalte
- in oranje
- spuitbus met 0,75 l inhoud
- 20 min droogtijd
- uitgehad in 4 uur
- met speciale sproeier voor nauwkeurige markeringen met weinig spuitnevel - kan ook eenvoudig handmatig worden gebruikt
- sneldrogend, slijt- en weerbestendig en ongevoelig voor temperatuurschommelingen
- zonder CFK's, lood, cadmium en tolueen
- gebruiksinstructie: Reinig de vloer van tevoren; eventueel vooraf schuren of een primer aanbrengen. Als de verf niet goed wordt voorbehandeld, kan deze er na korte tijd weer afgaan

## Technische details

afbakening en verkeer	beheerssysteem	kleur	oranje
beheerssysteem	vloermarkering	droogtijd	20 min
markeringstype	vloermarkeringsverf	harding	4 h
plaats van toepassing	binnen en buiten	vloermarkering uitrusting	speciale sproeier voor nauwkeurige markeringen met weinig spuitnevel - kan ook eenvoudig handmatig worden gebruikt
geschikt voor (gebruik)	voor professionele en voordelige markering van parkeerplaatsen en werkzones	markering functie	sneldrogend, slijt- en weerbestendig en ongevoelig voor temperatuurschommelingen
type kleur	TRAFFIC EXTRA PAINT XL®	milieu-eigenschappen	zonder CFK's, lood, cadmium en toluen
vat	sputbus	gewicht	8 kg
inhoud	0,75 l		

## Dit past ook bij ...

221212		werkhelm, voor 510 - 610 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in wit
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
369088		container, inhoud 120 l, romp van polyethyleen in grijs, hoogte x breedte x diepte 930 x 480 x 550 mm, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen
504400		pleisterdispenser, vulling: 2 x 45 pleisters waterdicht, hoogte x breedte 135 x 230 mm, behuizing van kunststof in groen