

Treston bac à bec ReBOX

TRESTON

hauteur x largeur x profondeur 120 x 230 x 300 mm, en polypropylène recyclé industriellement en gris

lot 12 pièce

Numéro d'article: 272149



bac à bec


- convient pour ateliers et postes de travail dans l'industrie et convenant pour tous les rayonnages modulaires métriques courants
- hauteur x largeur x profondeur 120 x 230 x 300 mm
- en polypropylène recyclé industriellement en gris
- résistant à la température de -20 °C à +75 °C
- résistant résiste à l'huile, à la plupart des acides et des solvants
- ouverture de prise inclinée
- largeurs identiques gerbables grâce au rebord de gerbage
- livré étiquette autocollante incluse
- 5 années de garantie

Détails techniques









type de récipient	bac à bec	gerbable avec	rebord de gerbage
convient pour (secteurs)	postes de travail dans l'industrie	ouverture de prise	inclinée
norme européenne	non	résistance à la température	-20 °C à +75 °C
conducteur d'électricité	non	résistance	résiste à l'huile, à la plupart des acides et des solvants
hauteur	120 mm	couleur	gris
largeur	230 mm	volume de livraison	étiquette autocollante incluse
profondeur	300 mm	garantie	5 années

matériau	polypropylène	Poids	5,00004 kg
gerbable	oui		

Accessoires

272144		paroi longitudinale, pour bac à bec, en polypropylène recyclé industriellement, gris
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

203969		chariot à plateaux, force 250 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 835 x 490 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE
215728		sachets à fermeture à pression, en LDPE en transparent, épaisseur 50 µm, long. x larg. intérieure 180 x 80 mm
221120		papier d'essuyage, non tissé recyclé, 1000 lingettes, vieux rose, roulette longueur x diamètre 300 m x 250 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
223712		stylos à bille, couleur d'encre noir, épaisseur de trait 0,32 mm, tige en transparent
242396		rouleau papier d'essuyage en distributeur, en cellulose recyclée, 200 lingettes, longueur x largeur 300 x 250 mm, rouleaux longueur x largeur 60 m x 250 mm, pour un retrait facile de tous 300 mm perforé, équipé de avec poignée, fixation installation possible dans le support mural fourni
504734		tabouret d'atelier, assise hauteur 420 - 545 mm, assise en mousse PU en noir, piètement à disque avec bacs de rangement pour outils et petites pièces pour une bonne stabilité, structure en plastique noir, piètement avec roulettes
529928		escabeau universel léger, accès à un côté, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 0,85 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium