

BS-ROLLEN

wiel

draagvermogen 135 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 160 x 40 mm, naaf met rollager, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 343798



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Wiel

wiel

- draagvermogen 135 kg
- met massief rubber-banden
- niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen
- diameter x breedte 160 x 40 mm
- naaf lengte x Ø 60 x 20 mm
- naaf met rollager
- velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag
- velg zonder draadvangkappen

Technische details

transporttechniek	wielen	elektrisch geleidend	nee
roltype	transporttoestelwiel	draadvangkappen	nee
bouwmodel	wiel	naaflengte	60 mm
draagvermogen	135 kg	naafboorgat	20 mm
banden	massief rubber	wielbreedte	40 mm
wiel-Ø	160 mm	loopvlak eigenschap	niet-strepend
materiaal velg	plaatstaal	oppervlak velg	verzinkt
wiellager	rollager	gewicht	1,06 kg

geschikt voor vloertype glad/effen, ruw/effen

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken