

## VARIOfit rouleur de palettes

force 1200 kg, plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm, hauteur de charge 650 mm, plateforme ouvert, plateforme avec 4 coins de gerbage comme aide de rehausse et œillets de fixation, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EASYSTOP et protège-pieds



**VARIOfit**

**12**  
YEARS  
WARRANTY



Numéro d'article: 402101

## VARIOfit Cadre roulant pour palettes

**Force 1200 kg**

rouleur de palettes



- force 1200 kg
- plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm
- hauteur de charge 650 mm
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- plateforme ouvert
- plateforme avec 4 coins de gerbage comme aide de rehausse et œillets de fixation
- structure en acier, avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EASYSTOP et protège-pieds
- Ø de roue 200 mm
- Avec bandage élastique sur jante aluminium coulé sous pression
- moyeu avec roulement rainuré à billes de précision

- 12 années de garantie


## Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
type de rouleur	rouleur de palettes	Ø de roue	200 mm
charge	1200 kg	équipement roue	roulettes pivotantes EASYSTOP // protège-pieds
norme européenne	oui	hauteur	650 mm
hauteur de charge	650 mm	longueur	1200 mm
longueur de plateau	1200 mm	largeur	800 mm
largeur de plateau	800 mm	matériau	acier
plateforme	ouvert	surface	finition peinture époxy
équipement plateau	4 coins de gerbage comme aide de rehausse et œillets de fixation	couleur	bleu gentiane // RAL5010
pneumatique	élastique	garantie	12 années
matériau de jante	aluminium coulé sous pression	Poids	50,59 kg
roulement	roulement rainuré à billes de précision		

## Accessoires

149537		Poignée pour cadre roulant pour palettes, hauteur x largeur 765 x 500 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
149538		Timon et couplage pour cadre roulant pour palettes, hauteur 680 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

## Cela s'adapte aussi ...

769235		palette, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en noir
--------	---	---