

C+P magazijnkast

hoogte x breedte x diepte 1980 x 700 x 300 mm, 48 bakken van polypropyleen in rood en blauw, overzichtelijke onderdelenopslag op 11 niveaus met Stalen bodem en 48 bakken, afsluitbaar met Greepslot Ergo-Lock, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 503003



C+P Draaideurkast met Top-zichtbakken

magazijnkast

- hoogte x breedte x diepte 1980 x 700 x 300 mm
- 48 bakken van polypropyleen in rood en blauw
- uitrusting 24 x H x B x D 125 x 150 x 230 mm, 24 x H x B x D 125 x 150 x 230 mm
- draagvermogen per niveau 50 kg
- constructie van plaatstaal, stevig gelast
- Stofdicht te sluiten via dubbele vleugel deur
- deuren met hoge stabiliteit door inwendig kokerprofiel
- overzichtelijke onderdelenopslag op 11 niveaus met Stalen bodem en 48 bakken
- Per 10 mm verstelbaar
- met verzonken greep

- afsluitbaar met Greepslot Ergo-Lock
- sluitmechanisme met 3 grendels
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- GS- en TÜV-getest
- 5 jaar garantie

Technische details

stabiliteit / versterking / vers	deuren met kokerprofiel aan de binnenzijde en randafwerking rondom	oppervlak romp	gemoffeld
meubeltype	kast	oppervlak front	gemoffeld
type kast	werkplaatskast	sluitsysteem	cilinderslot
type deur	dubbele vleugeldeur	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
hoogte	1980 mm	materiaal	plaatstaal
breedte	700 mm	materiaal verwerking	gelast
diepte	300 mm	in hoogte verstelbaar legbord	10 mm
kast uitrusting	legborden, kisten	oppervlak legbord	verzinkt
legbord-/niveautype	Stalen bodem	afsluitbaar	ja
legborden / schappen aantal	11 stuks	scheidingswand	nee
draagvermogen legbord	50 kg	vergrendeling	driezijdig
zichtbakken aantal	48 stuks	greep	verzonken greep
aantal bakken x maat	24 x H x B x D 125 x 150 x 230 mm, 24 x H x B x D 125 x 150 x 230 mm	verrijdbaar	nee
materiaal kist	polypropyleen	garantie	5 jaar
kleur bak	rood en blauw	certificering	GS // TÜV
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	gewicht	68,96 kg
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035		

Gerelateerde Producten

383952		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 150 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in blauw
383963		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 150 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in geel
383974		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 150 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in groen
383985		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 150 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood

Dit past ook bij ...

114305		afvalbak, geschikt voor binnen en buiten, inhoud 120 l, hoogte x diameter 980 x 500 mm, legbord, romp van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7021 zwartgrijs
524171		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4-voetonderstel, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil