

RAPIDLIFT pallethefwagen Royal

draagvermogen 2500 kg, vork
lengte x breedte 1150 x 160 mm,
zwenkwielen met nylon-banden,
breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen
tandem met nylon-banden, breedte
x Ø 77 x 82 mm

Artikelnummer: 510903



RAPIDLIFT Palletheftruck Royal

Ideaal voor draaien in krappe ruimtes

pallethefwagen


- draagvermogen 2500 kg
- vork lengte x breedte 1150 x 160 mm
- draagbreedte 540 mm
- vorkpunten met klimwielen
- zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm
- vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
- hefhoogte 205 mm / verlaagde hoogte 85 mm
- vorken van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002
vermiljoen
- torsiestijve staalconstructie
- disselgreep voor de functies heffen - rijden - neerlaten
- dissel in zwart
- stuuruitslag 240 °
- zuiger van staal, hardverchromd en geslepen
- lengte 1505 mm
- gewicht 70 kg

RAPID
LIFT

Technische details

hijswerktuig	hefwagen	diameter zwenkwielen	200 mm
hefwagentype	pallethefwagen	breedte zwenkwielen	50 mm
draagvermogen	2500 kg	lengte	1505 mm
lengte vork	1150 mm	stuuruitslag	240 °
vorkbreedte	160 mm	vork uitrusting	klimwielen
draagbreedte	540 mm	snelheffing	nee
bediening heffing	handmatig/hydraulisch	dissel	functies heffen-rijden-neerlaten
bediening wielonderstel	handmatig	materiaal	staal
hefhoogte (min.)	85 mm	oppervlak vork	m. poedercoating
hefhoogte (max.)	205 mm	kleur vork	vermiljoen // RAL2002
materiaal zwenkwiel	nylon	materiaal dissel	staal
materiaal vorkwielen	nylon	kleur dissel	zwart
vorkrol	tandem	materiaal zuiger	staal
diameter vorkwiel	82 mm	oppervlak zuiger	hardverchromd en geslepen
breedte vorkwiel	77 mm	gewicht	70 kg

Gerelateerde Producten

149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
--------	---	--

Dit past ook bij ...

148638		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
217180		golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendeck gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
221284		werkhandschoen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
227875		lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood
407817		opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

626475



Gasboxpallet, hoogte x lengte x breedte 970 x 1200 x 800 mm, draagvermogen 1500 kg, gelakt in RAL7030 steengrijs, wanden doorbroken met 2 kleppen, legbord gesloten