

VARIOfit diable de manutention en aluminium

force 200 kg, pelle largeur x
profondeur 480 x 300 mm, roues
avec bandage caoutchouc plein
sur jante plastique

Numéro d'article: 531493



VARIOfit

12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Diabie de manutention en aluminium

Pelle extra large

diabie de manutention en aluminium

- force 200 kg
- pelle largeur x profondeur 480 x 300 mm
- hauteur x largeur 1100 x 690 mm
- structure en aluminium (soudé)
- avec protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à billes
- 12 années de garantie

Détails techniques


appareil de manutention diabie de manutention

pneumatique caoutchouc plein

type de diable de manutention	diable de manutention	matériau de jante	plastique
charge	200 kg	roulement	roulement à billes
largeur de pelle	480 mm	Ø de roue	260 mm
profondeur de pelle	300 mm	poignée de sécurité	oui
matériau	aluminium	hauteur	1100 mm
matériau de finition	soudé	largeur	690 mm
rabattable	non	garantie	12 années
patins pour escaliers	non	Poids	15 kg

Accessoires

500327



Poignées pour diable d'empilage, avec étrier sécurité, en plastique

Cela s'adapte aussi ...

149740



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein

510925



transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm