


hofsysteemstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 3000 x 1310 x 435 mm, vaklast 180 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 580341



hofsysteem
REGALSYSTEME



hofsysteem-inhaakstelling

Aanbouwstelling

systeemstelling - aanbouwveld

- Geschikt voor magazijn en werkplaats
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 3000 x 1310 x 435 mm
- veldlast 1700 kg
- vaklast 180 kg
- vak breedte x diepte 1300 x 400 mm
- 7 niveaus met Stalen bodem

















- 3-voudige veiligheidsrand van 40 mm hoog en gesloten hoeken zorgt voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- Per 25 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- staander met voetplaten en profielafdekplaten van kunststof aan bovenzijde voor een nette afwerking aan de boven- en onderkant
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast



Technische details

meubeltype	stelling	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
stellingtype	systeemstelling	gebruik	eenzijdig
stellingsysteem	kliksysteem	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingveld	aanbouwveld	oppervlak legbord	verzinkt
geschikt voor (branches)	magazijn en werkplaats	oppervlak standaard	verzinkt
materiaal	staal	opstelhoek uitrichting	recht
hoogte	3000 mm	stabiliteit/versteviging/schoren	diagonaalschoren
breedte	1310 mm	staander uitrusting	voetplaten, profielafdekplaten aan bovenzijde
diepte	435 mm	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
vaklast	180 kg	kleur uitvoering	verzinkt
veldlast	1700 kg	levering	gedemonteerd
legborden / schappen aantal	7 stuks	certificering	GS // RAL-keurmerk
vakbreedte	1300 mm	garantie	5 jaar
vakdiepte	400 mm	gewicht	48,55 kg

Gerelateerde Producten

		
150123		muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
550806		stelsysteem - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1010 x 435 mm, vaklast 145 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
586111		legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1300 x 400 mm, voor een vaklast van 180 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
589415		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 3000 x 400 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand
589823		achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 3000 x 1300 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand
592125		achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 3000 x 1300 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand, maaswijdte 50 x 50 mm
592599		vakverdeler, voor schroefstelling, hoogte x diepte 300 x 400 mm, vrijstaand, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
599667		stortgoedlijst, voor inhaakstelling, hoogte x breedte 100 x 1300 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
599791		bureaupaneel, voor inhaakstelling, hoogte x breedte 75 x 1300 mm, uitgerust met diagonaalschoren, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
868419		paal voor aanbouwstelling, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
870137		opvanglegborden voor inhaakstelling, breedte x diepte 1300 x 400 mm, voor een vaklast van 200 kg, uitgerust met rand en veiligheidsfels, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
870476		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 3000 x 400 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand, maaswijdte 50 x 50 mm
870636		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 3000 x 400 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, perforatieplaatwand

Dit past ook bij ...

203393		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen
213058		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 33 m x 75 mm

215547		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 75 mm op 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
216063		doos extra sterk, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, 3-laags, lengte x breedte x hoogte binnen 410 x 310 x 240 mm
324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
585902		systeemstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1310 x 535 mm, vaklast 230 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
705833		systeemstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1310 x 335 mm, vaklast 175 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
991754		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 15 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit