

bott

Schubladenschrank

cubio

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 800 x 525 mm, 7 Schublade(n), Mit Normallastauszug, Verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 125384



bott Schubladenschrank cubio

stationär

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 800 x 525 mm
- 7 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 2x75 mm/2x100 mm/1x150 mm/2x200 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- mit Griffleiste
- Traglast je Schublade 75 kg
- Mit Normallastauszug
- Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 %
- Mit Einzelauszugsperre
- Verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau























- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Technische Details

| | | | |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Möbeltyp | Schrank | Auszugsführung Schublade | kugelgelagert |
| Schranktyp | Schubladenschrank | Auszug Schublade | 100 % |
| Material | Stahlblech | Farbe Korpus | lichtgrau // RAL7035 |
| Höhe | 1000 mm | Farbe Front | enzianblau // RAL5010 |
| Breite | 800 mm | Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet |
| Tiefe | 525 mm | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Schrank Ausstattung | Schubladen | Auszugssperre | Einzelauszugssperre |
| Schubladen Anzahl | 7 Stück | Auszugsart | Normallastauszug |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 2x75 mm/2x100 mm/1x150 mm/2x200 mm | abschließbar | ja |
| Fronthöhe 75 mm | 2 Stück | Schließsystem | 5-Stift-Wechselkern |
| Fronthöhe 100 mm | 2 Stück | Mitteltrennwand | nein |
| Fronthöhe 150 mm | 1 Stück | Griff | Griffleiste |
| Fronthöhe 200 mm | 2 Stück | fahrbar | nein |
| Schubladentraglast | 75 kg | Gewicht | 98,4 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 125770 |  | Ersatzschlüssel, Für Schubladenschrank, aus Messing (glanzvernickelt) |
| 125771 |  | Wechselschlüssel, Für Schubladenschrank, aus Messing (glanzvernickelt) |
| 125772 |  | 5-Stift-Wechselkern, Für Schubladenschrank |
| 125774 |  | EinzelSchließung für Schublade, Für Schubladenschrank |
| 125777 |  | Schrankauflage, mit 4-seitigem Abrollrand, Höhe x Breite x Tiefe 15 x 800 x 525 mm |
| 126253 |  | Gerätehalter, passend für 13 Teile, Höhe x Breite x Tiefe 37 x 150 x 37 mm, Aus Kunststoff/Aluminium in schwarz |
| 126254 |  | Gerätehalter, passend für 5 Teile, Höhe x Breite x Tiefe 37 x 300 x 30 mm, Aus Kunststoff/Aluminium in schwarz |
| 126255 |  | Auflagewinkel, Höhe x Breite x Tiefe 60 x 80 x 20 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau |
| 126256 |  | Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank |

| | | |
|--------|---|---|
| 126258 |  | Fräserhalterung, Durchmesser 10 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau |
| 126259 |  | Fräserhalterung, Durchmesser 13 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau |
| 126260 |  | Fräserhalterung, Durchmesser 16 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau |
| 126261 |  | Fräserhalterung, Durchmesser 22 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau |
| 126262 |  | Fräserhalterung, Durchmesser 27 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau |
| 126263 |  | Fräserhalterung, Durchmesser 32 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau |
| 126264 |  | Fräserhalterung, Durchmesser 40 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau |
| 126265 |  | Fräserhalterung, Durchmesser 50 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau |
| 126275 |  | Anti-Rutschmatte, Höhe x Breite x Tiefe 2,5 x 675 x 400 mm, für Schrank Breite x Tiefe 800 x 525 mm |
| 126281 |  | Schaumstoffeinlage, passend für Schubladen BxT 800 x 525 mm, Höhe x Breite x Tiefe 27 x 675 x 400 mm, für manuellen Zuschnitt, Aus Polyethylen in anthrazit/rot |
| 126295 |  | Mulden, 12 Mulden (2 x B 70 mm, 6 x B 45 mm, 4 x B 33 mm) + 24 Muldenwände, Höhe x Breite x Tiefe 28 x 800 x 525 mm |