### Krause

## Mehrzweckleiter

2 x 12 profilierte Sprossen, Holmlänge 3,4 - 6,05 m, Aus Aluminium

Artikelnummer: 184336















#### Krause Mehrzweck-Kombileiter

#### Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter, zweiteilig

#### Mehrzweckleiter

- Aufstieg beidseitig
- 2 x 12 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter / als Stehleiter bis ca. 6,85 m / 4,65 m
- Holmlänge 3,4 6,05 m
- Sprossen Tiefe 30 mm
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- Quertraverse am Holmende
- Aus Aluminium

- Gewicht 14,5 kg
- Qualitätssicherung TÜV geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details			
Steigtechnik	Mehrzweckleiter	fahrbar	nein
Leitertyp	Mehrzweckleiter	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Material	Aluminium	Unterbau	Quertraverse
Nutzung	beidseitig	Leiter Ausführung	zweiteilig
Länge Holm	3,4-6,05 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	6,85 m	Spreizsicherung	ja
Arbeitshöhe als Stehleiter	4,65 m	Sicherheitsbügel	nein
Sprossen Anzahl	2 x 12	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Zertifizierung	TÜV geprüft
Tiefe Sprossen	30 mm	Garantie	10 Jahre
klappbar	ja	Gewicht	14,5 kg

# Zubehör

233631



Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg, aus Aluminium

Dazu passt auch			
149286		Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm	
505371	Ţ	Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Gurtlänge 3 m, Breite 50 mm, Pfosten Durchmesser 60 mm, Gurt in rot/weiß, Pfosten aus Aluminium in rot	