

Krause Mehrzweckleiter

2 x 12 profilierte Sprossen, Holmlänge
3,4 - 6,05 m, Aus Aluminium

Artikelnummer: 184336



Krause Mehrzweck-Kombileiter

Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter, zweiteilig

Mehrzweckleiter

- Aufstieg beidseitig
- 2 x 12 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter / als Stehleiter bis ca. 6,85 m / 4,65 m
- Holmlänge 3,4 - 6,05 m
- Sprossen Tiefe 30 mm
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- Quertraverse am Holmende
- Aus Aluminium

- Gewicht 14,5 kg
- Qualitätssicherung TÜV geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Steigtechnik | Mehrzweckleiter | fahrbar | nein |
| Leitertyp | Mehrzweckleiter | Sprossen-/Holmverbindung | gebördelt |
| Material | Aluminium | Unterbau | Quertraverse |
| Nutzung | beidseitig | Leiter Ausführung | zweitellig |
| Holmlänge | 3,4-6,05 m | Sicherheitsausstattung Leiter | Spreizsicherung |
| Arbeitshöhe als Anlegeleiter | 6,85 m | Spreizsicherung | ja |
| Arbeitshöhe als Stehleiter | 4,65 m | Sicherheitsbügel | nein |
| Sprossen Anzahl | 2 x 12 | Treppengängig | nein |
| Stufen-/Sprossentyp | profilierte Sprossen | Zertifizierung | TÜV geprüft |
| Tiefe Sprossen | 30 mm | Garantie | 10 Jahre |
| klappbar | ja | Gewicht | 14,5 kg |

Zubehör

233631



Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg, aus Aluminium

Dazu passt auch ...

149286



Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm

505371



Gurtwarständer, mit 1 Gurt(en), Gurtlänge 3 m, Breite 50 mm, Pfosten Durchmesser 60 mm, Gurt in rot/weiß, Pfosten aus Aluminium in rot