

## Stationärer Hubtisch

Traglast 500 kg, Plattform E-Plattform, Plattform Länge x Breite 1350 x 1050 mm, Nutzhub 800 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5019 Capriblau



Artikelnummer: 210791



## Flach-Scherenhubtisch

### mit E-Plattform

Stationärer Hubtisch

- Traglast 500 kg
- Plattform E-Plattform
- Plattform Länge x Breite 1350 x 1050 mm
- Nutzhub 800 mm
- Bauhöhe 80 mm
- Hubzeit 19 Sek
- Hubausführung elektrisch
- aus Glatblech mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5019 Capriblau
- Hydraulik ohne Schlauch an der Plattform
- besonders sicher durch Totmannsteuerung
- Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5019 Capriblau
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Energieverbrauch 0,33 kW
- Kabel 3 m lang
- mit Spannung 400V/50Hz
- Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen

- Gewicht 210 kg

## Technische Details

Hebegerät	Hubtisch	Farbe Schere	capriblau // RAL5019
Hubtischtyp	Stationärer Hubtisch	Plattformtyp	E-Plattform
Traglast	500 kg	Material Plattform	Glattblech
Länge Plattform	1350 mm	Oberfläche Plattform	pulverbeschichtet
Breite Plattform	1050 mm	Farbe Plattform	capriblau // RAL5019
Bauhöhe	80 mm	Länge	1350 mm
Hubhöhe (min.)	80 mm	Energieverbrauch	0,33 kW
Hubhöhe (max.)	800 mm	Spannungsversorgung	Spannung 400V/50Hz
Hubzeit	19 Sek	Kabellänge	3 m
Nutzhub	800 mm	IP Schutzart	65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
Bedienung Hub	elektrisch	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Scheren Ausführung	Einfachscherer	Hydraulik Ausstattung	Hydraulik ohne Schlauch an der Plattform
Material	Stahl	Sicherheitsausstattung	besonders sicher durch Totmannsteuerung
Oberfläche Schere	pulverbeschichtet	Gewicht	210 kg

## Dazu passt auch ...

149422		Stirnrad-Flaschenzug, Zuglast 3000 kg, Standardhub Länge 3 m, Anzahl Kettenstränge 1
210799		Palettenhubwagen, Traglast 5000 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 210 mm, Lenkräder mit Stahl-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Stahl-Bereifung, Breite x Ø 75 x 80 mm
354036		Rundschlingen-Gehänge, Traglast einfach direkt 8400 kg, Nutzlänge 1 m, Strangzahl: 4 Stück, aus Polyester in grau
508980		Kombikatze, Zuglast 5000 kg, Rollkatze, Standardhub Länge 3 m
670488		Hebeband, Traglast einfach direkt 5000 kg, Nutzlänge 6 m, aus Polyester in rot