


Technisch specificatieblad

Binnenhoek, voor wandgoot Rapid 80, type GK-70110

Artikelnr. 6274340



Binnenhoek voor richtingsverandering van de Rapid 80 GK wandgoten.





PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

Bestelnr.	6274340
Type	GK-I70110RW
Dimensie	70x110mm
Kleur	zuiver wit
RAL-nummer	9010
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	100,00 kg/100 st.

Technische gegevens



Breedte	110,00 mm
Zijhoogte	70,00 mm
Aantal deksels	1
Uitvoering	Bodemdeel
Vorm	Symmetrisch
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Kabelklem	<input type="checkbox"/>
Kanaalverbinder	<input type="checkbox"/>
Montagetype van deksels	intern
Montagegat in bodem	<input checked="" type="checkbox"/>
Dekselbreedte	76,5 mm
Breedte bovenstuk 2	0,00 mm
Breedte bovenstuk 3	0,00 mm
Beschermfolie	<input checked="" type="checkbox"/>
Hoekgedeelte	90,00 - 90,00 °