

MaraMeter 853. Finomkijelzős villás menetidomszer

- Erős, kovácsolt acélkengyel hőszigetelt kengyelborítással
- Kiemelőkarral visszahúzható hosszan vezetett mérőtapintó
- Fogasléccsel és recés csigával állítható ellentapintó cserélhető keresztfejek befogására
- Rozsdamentes, edzett acél mérő- és ellentapintó befogófurattal a cserélhető mérőbetétekhez
- Ellentapintó finoman beállítható
- Konstans mérőerő a beépített mérőerő rugónak köszönhetően. Így a mérési eredmények függetlenek a mérést végző személytől
- Csekély mértékű kopás az érintkezés nélküli bevezetésnek köszönhetően
- **Szállítási terjedelem:** Sík mérőbetét 903-as acélból, Fa tároló doboz, kijelzőkészülék nélkül




Alkalmazás:

- Középméretűhöz pl. menetfúrókon cserélhető mérőbetétekkel
- Univerzálisan alkalmazható. A készülék nagy tartományt fog át

Műszaki adatok

Rendelési sz.		4511000	4511001
Terméktípus		853	
Alkalmazási tartomány [mm]	mm	1,2 –35	35 –75
Mérési tartomány	mm	8	
Ismétlési pontosság f_w	μm	2	
Mérőerő	N	7,5	

Rendelési sz.	a	c	e	f	g	h	n	b
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
4511000	12	66	60	98	14	11,5	8	152
4511001	11,5	110	65	125	14	14	8	192



Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4333000	Millimess 5 μm , $\pm 130 \mu\text{m}$	1004
4332000	Millimess 0,01 mm, $\pm 0,25 \text{ mm}$	1010
4311000	Precíziós mérőóra, 0,01 mm, 10 mm	810 S
4337620	Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 12,5 mm	1086 R
4337624	Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 12,5 mm	1086 Ri
4511024	Cserélhető keresztfej 3 hornyos, 1,2–35 mm-es méréstartományhoz	853 qk 3
4511025	Cserélhető keresztfej 3 hornyos 35–75 mm méréstartományhoz	853 qg 3
4511026	Cserélhető keresztfej 5 hornyos, 1,2–35 mm-es méréstartományhoz	853 qk 5
4511027	Cserélhető keresztfej 5 hornyos 35–75 mm-es méréstartományhoz	853 qg 5
4511028	Cserélhető keresztfej 7 hornyos, 1,2–35 mm méréstartományhoz	853 qk 7
4511029	Cserélhető keresztfej 7 hornyos, 35–75 mm-es méréstartományhoz	853 qg 7
4511190	Mérőbetét sík, keményfém betétes	40 Za
4173210	Mérőbetét sík, edzett acél	40 Za

