

ART. NR. #	AUSFÜHRUNG	GAUGE	TRÄGER-MATERIAL	BESCHICHTUNGS-MATERIAL	STULPENART	FARBE	EN-GRÖßE	LÄNGE (MM)	VERPACKUNG
43-113	Gestrickt	7	Baumwolle Kevlar®	n.V.	Langer Strickbund	Gelb	10, 11	330-380	6 Paar pro Beutel, 6 Beutel pro Karton



BESCHREIBUNG

- Premium-Handschuhe für präziseste Arbeiten unter Hitzebedingungen.
- Bieten außerdem eine herausragende Schnitt-, Weiterreiß- und Abriebfestigkeit.
- Weich, komfortabel und absorbierend – die kühlste Wahl bei heißen Arbeitsbedingungen.

BEMERKUNGEN

- Entwickelt für einen kurzfristigen Kontakt bei trockener Hitze bis zu 350°
C

INTEGRIERTE TECHNOLOGIE

Kevlar®




Hitzebeständige Handschuhe

PRIMÄRINDUSTRIEN



IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

- Handhabung von Heißglas
- Entnahme von sterilisierten Produkten aus Autoklaven
- Entformen von Thermoplaststoffen
- Reifenproduktion



KATEGORIE III

Druckdatum: 21-01-2016

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu