

Artikelnummer: 76088

Kurzbeschreibung: Telescooplader type KTH 2,5, 239 kg, gegalvaniseerd



Langbeschreibung: Telescooplader type KTH 2,5: De verreikers "KTH 2,5" en "KTH 5,0" vergroten het bereik van de vorkheftruck. De stabiele stalen constructie is 2200 mm lang in geslepen toestand. Het interne telescopische deel kan 8 keer worden uitgetrokken, is in hoogte verstelbaar en elke positie is vastgezet met pennen. De kettingbeveiliging beschermt tegen onbedoeld wegglijden. De telescooplader is uitgerust met 2 zwenkhaken en heeft 14 verschillende standen, elk met een verschillend draagvermogen.[ul] Binnenafmetingen van de drive-in pockets: "KTH 2,5": A 540, B 555, C 156 mm, C 156 mm. Kleur: oranje of thermisch verzinkt of thermisch verzinkt Gewicht: 218 of 239 kg. Pos. 1: Afstand 695 mm, "KTH 2.5: Belasting 2500 kg Pos. 2: Afstand 990 mm, "KTH 2.5": Lading 2500 kg. Pos. 3: Afstand 1285 mm, "KTH 2.5": Lading 2500 kg. Pos. 4: afstand 1580 mm, "KTH 2.5": belasting 1800 kg. Pos. 5: Afstand 1825 mm, "KTH 2.5": Lading 1400 kg. Pos. 6: Afstand 2090 mm, "KTH 2.5": Draagvermogen 1200 kg. Pos. 7: Afstand 2290 mm, "KTH 2.5": Draagvermogen 1050 kg. Pos. 8: Afstand 2490 mm, "KTH 2.5": Draagvermogen 950 kg. Pos. 9: Afstand 2690 mm, "KTH 2.5": Draagvermogen 850 kg. Pos. 10: Afstand 2890 mm, "KTH 2.5": Lading 770 kg. Pos. 11: Afstand 3090 mm, "KTH 2.5": Draagvermogen 700 kg. Punt 12: Afstand 3290 mm, "KTH 2,5": max. belasting 650 kg. Pos. 13: Afstand 3490 mm, "KTH 2.5": Draagvermogen 600 kg. Punt 14: Afstand 3690 mm, "KTH 2,5": Draagvermogen 560 kg.

