

1-1825143-9 ERSETZT

Alcoswitch | Alcoswitch Gemini AE


Interne TE-Nummer 1-1825143-9

TE-interne Beschreibung: AE203SD1CB04

[Auf TE.com ansehen>](#)



Chaves e Interruptores > Chaves Alavanca



Konfiguration (Polstellung): **Doppelpolig – Doppelstellung**

Kontaktmaterial: **Kupfer**

Beschichtungsmaterial des Schalterkontakts: **Gold**

Abgedichteter Prozess: **Ja**

Gelenkhebelausführung: **Langer Stab**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Schalter-Steckverbindertyp	Gedruckte Schaltung
Abgedichtetes Gerät	Ja
Gelenkhebelausführung	Langer Stab
Schaltertyp	Kipphebelschalter

Konfigurationsmerkmale

Konfiguration (Polstellung)	Doppelpolig – Doppelstellung
Betriebsfunktion	Ein Aus Ein

Elektrische Kennwerte

Spannungsfestigkeit (max.)	1000 VAC
Isolierwiderstand	1000 MΩ
Kontaktwiderstand	10 mΩ
Arbeitsspannung	20 VDC

Sonstige Eigenschaften

Oberfläche des Aktuators	Nickel
Produktausrichtung	Vertikal

Durchführungsausführung	Ohne Gewinde
-------------------------	--------------

Kontaktmerkmale

Kontaktmaterial	Kupfer
Beschichtungsmaterial des Schalterkontakts	Gold
Kontakt-nennstrom	0,4 A

Klemmenmerkmale

Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage - Löten
-------------------------------------	---------------------------

Montage und Anschlusstechnik

Produkt-Montagetyp	Panel und Leiterplatte
--------------------	------------------------

Gehäusemerkmale

Abgedichteter Prozess	Ja
-----------------------	----

Abmessungen

Gelenkhebellänge	12.7 mm[.5 in]
------------------	----------------

Industriestandards

UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0
----------------------	----------

Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform mit Ausnahmen
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2023 (235) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2022 (223) SVHC > Schwellenwert: Pb (3.7% in Component part) Sicherheitshinweise: Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch ... gründlich waschen. Recyclen Sie den Artikel nach Möglichkeit und entsorgen Sie ihn, indem Sie alle geltenden behördlichen Vorschriften befolgen, die für Ihren geografischen Standort relevant sind.
Halogengehalt	Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl > 900 ppm.
Lötfähigkeit	Wellenlötfähig bis 265 °C

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Auch serienmäßig | Alcoswitch Gemini AE



Chaves Alavanca(20)

Kunden kauften auch diese Produkte




TE Teilnr.:2273107-4
M12 Y conn Male to 2xM12 Female A



TE Teilnr.:2213934-3
SMT TB PERP PLUG, 5.0MM, 3 POS




TE Teilnr.:42627-4
SPLICE 3232-8282 .0198 NPST



TE Teilnr.:102142-1
UNV AMP-LATCH HDR HSG 20P W /MTG EARS



TE Teilnr.:1-645986-2
MSS ONSTRIP SERIES3 BULLENOSE



TE Teilnr.:583875-6
L P OF 583875-5



TE Teilnr.:4-1437622-1
KN1755BS1/4=KNOB KNURL W /SPINN

Dokumente

CAD-Dateien

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_1-1825143-9_A.3d_igs.zip](#)

Englisch



Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_1-1825143-9_A.3d_stp.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_1-1825143-9_A.2d_dxf.zip](#)

Englisch

[3D PDF](#)

[3D](#)

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/Katalogseiten

[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)

Englisch

[GEMINI_SERIES_SWITCHES_QUICK_REF_GUIDE_2-1773458-5](#)

Englisch