

DATENBLATT

Kupplung FC Simplex OS2 Metallgehäuse



Beschreibung

FC Kupplungen im Metallgehäuse mit Keramikhülse. Passen in ST (D-hole) Ausbrüche. Befestigungsmöglichkeit über eine Sechskantmutter diese ist im Lieferumfang enthalten.

Allgemeine Daten

Befestigungsart	Schraube
-----------------	----------

General data

Interner Shutter	Nein
------------------	------

Mechanical characteristics

Werkstoff der Hülse	Keramik
Staubschutzkappe	Ja
Bauform	FC
Werkstoff des Gehäuses	Metall

Kabelaufbau

Steckverbindertyp Anschluss 2	FC
Steckverbindertyp Anschluss 1	FC

Abmessungen

Länge	15,0 mm
Breite	11,0 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-08-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Kupplung FC Simplex OS2 Metallgehäuse

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 80 °C
Lagertemperatur	-40 - 80 °C


Standards, approvals, certifications

Konform zu Standard	IEC61754-13
---------------------	-------------

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ausführung	Kategorie	Farbe	Einfügedämpfung 1310nm	Geeignet für Faserart
53344.3	Kupplung FC Simplex OS2 Metallgehäuse	FC/PC	OS2	metall	< 0,15 dB	Singlemode

Zeichnungen



Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-08-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

