

IP PTZ 4 MPx (25x)

Art.-Nr. IPCS84532



-
- 4 MPx Auflösung: 2.560 x 1.440 @ 25 fps
 - 25x Autofokus-Zoom Objektiv (4,8 – 120 mm)
 - Ultra Low-Light Performance für hervorragende Ergebnisse bei schwacher Beleuchtung
 - 120 dB WDR-Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten
 - 8 programmierbare Touren mit je bis zu 32 Preset Positionen
 - Wettergeschütztes Gehäuse (IP66)
 - IR LEDs (bis zu 50 Meter Reichweite)
 - Unterstützt H.264, H.265, MJPEG (inkl. dynamisches GOP)
 - VCA Funktionen mit Personen- und Fahrzeugerkennung sowie Objektverfolgung
 - 12 V DC & PoE+ (802.3at)
-

Der IP PTZ Dome liefert Videostreams in 4 MPx Auflösung mit bis zu 25 fps. Das wetterfeste IP66-Gehäuse erlaubt den Einsatz im Außenbereich, integrierte IR-LEDs den Einsatz bei Tag und Nacht. Die kompakte Bauweise eignet sich optimal für den Einsatz im Innenbereich zum Beispiel zusammen mit Deckeneinbaurahmen. Der Zugriff auf die Kamera ist jederzeit bequem über die Link Station App möglich.

PTZ-Funktion: Schwenken, Neigen, Zoomen

Die präzise Steuerungsmechanik erlaubt eine schnelle und exakte 360° Steuerung der Kamera. Der 25-fach optische Autofokus-Motorzoom stellt Bildausschnitte auch über große Entfernungen scharf dar – Personen und Gegenstände werden zuverlässig erkannt. Durch die Ultra Low Light Technologie und der performanten WDR Funktion werden so wichtige Details in dunklen Bereichen aber besonders auch in hellen erfasst.

Automatisierter Wächterrundgang

IP PTZ 4 MPx (25x)

Art.-Nr. IPCS84532

Vordefinierte Preset-Positionen erlauben das schnelle Anfahren individueller Touren. So kann die Kamera selbstständig Wächterrundgänge durchführen.

Komfortable Inbetriebnahme

Der IP PTZ Dome wird an der Decke (Auf- oder Unterputz) oder an der Wand montiert.

Wir empfehlen für die Wandmontage die Installationsbox TVAC31245 oder den Deckeneinbaurahmen TVAC31275 für die Unterputz Installation an der Decke und zur Stromversorgung via PoE+ (30W) den PoE Injector TVAC25001.

Hinweis: Der Kamera liegt kein Netzteil bei, da die Stromversorgung über PoE erfolgen kann.

Die effektive IR-Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR-Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR-Reichweite/bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kamera-Nähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR-Lichtes im Bild zur Folge haben.

IP PTZ 4 MPx (25x)

Art.-Nr. IPCS84532

Abmessungen	(D x H) 169 x 161 mm
Alarmausgang	2
Alarめingang (NO/NC)	2
Alarmierung	E-Mail, FTP, Alarmausgang, Aufnahme, PTZ
Anschlüsse	1 x DC, 1 x RJ45, 2 x Alarめingang, 2 x Alarmausgang, 1 x Audioeingang, 1 x Audioausgang
Anwendungszweck	Flächenüberwachung (PTZ)
Anzahl Benutzer	32
Anzahl Preset	300
Anzahl Streams	3
Anzahl Touren	8
Artikelprogramm	Professional
Audio	Anschließbar: Mikrofon, Lautsprecher
Auflösung	4 MP
Auflösungsmodi	Stream 1: 2.560 x 1.440 @ 25 fps, Stream 2: 704 x 576 @ 25 fps, Stream 3: 1.920 x 1.080 @ 25 fps
Bauform	PTZ
Bewegungserkennung	Ja
Bildaufnehmer	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	2560 x 1440 px
Bildoptimierung	BLC, HLC, 3D DNR

Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe)	F1.6 – F3.5
Brennweite	4,8 – 120 mm
Bruttogewicht	2,9 kg
Digitaler Zoom	16x
Durchmesser	169 mm
Dynamikbereich (WDR)	120 dB
Electronic-Shutter	1/1 - 1/30000
Farbe	RAL9003
Funktionen	Objektverfolgung (Smart Tracking)
Gegenlichtkompensation	WDR, BLC, HLC
Gehäusematerial	Metall
Horizontaler Blickwinkel	2,5 – 53 °
Höhe	161 mm
ICR Tag-/Nachtfunktion	Ja
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	50 m
Kameratyp	PTZ
Kompatibel zu ABUS Link Station	Ja
Kompatibel zu Comfion	Ja
Kompatibel zu Secoris	Ja
Kompatibel zu Secvest	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx	Ja

IP PTZ 4 MPx (25x)

Art.-Nr. IPCS84532

Kompatibel zu wAp-pLoxx Pro	Ja
Lautsprecher	Nein
Leistungsaufnahme	24 W
Lieferumfang 01 Beschreibung	IP Midi PTZ 4 MPx (25x)
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Kurzanleitung
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Sicherheitshinweise
Lieferumfang 03 Menge	1
Max. Auflösung @ Bildrate	2560 x 1440 @ 25 fps
Max. Betriebstemperatur	65 °C
Max. Geschwindigkeit	350°/Sek. (Schwenken), 200°/Sek. (Neigen)
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Nein
Min. Betriebstemperatur	-30 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,005 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Mindestbeleuchtung (S/W)	0,001 lx

Nettogewicht	2,5 kg
Netzwerk-Bandbreite Video	32 kBit/s – 16 MBit/s
Netzwerkanschluss	RJ45
Netzwerkanschluss LAN	RJ45
Netzwerkamera Protokolle	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X
Neu	Ja
Objektiv	Motor-Zoom, Autofokus
Optischer Zoom	25x
PoE Standard	IEEE 802.3at
Privatzonen	24
Produktgruppe	Kamera
Rauschunterdrückung	3D DNR
Relaisausgang	2
Schutzart IP	66
Schwenk-/Neigebereich	0 – 360° / -5° – 90°
Spannungsversorgung DC	12 (+/-10 %) V
Speichermedium	Optionale microSD-Karte (max. 256 GB)
Stromaufnahme	2.000 mA
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanisch schwenkbarer IR-Sperrfilter (ICR), Farbe/SW

IP PTZ 4 MPx (25x)

Art.-Nr. IPCS84532

Technologie	IP
Unterstützte Browser	Google Chrome, MS Edge, Mozilla Firefox
Verschlüsselung	HTTPS, TLS 1.2/1.3
Vertikaler Blickwinkel	1,5 – 30,5 °
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire, Intrusion Detection, Bereich Eintritt, Bereich Austritt
Videokomprimierung	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, MJPEG
Videosystem	IP
Weißabgleich	AWB, manuell