


ZARGES

Mehrzweck-Kombileiter

Skymaster X

3 x 10 profilierte Sprossen, Holmlänge
3 - 6,92 m, Aus Aluminium

Artikelnummer: 203597



ZARGES Mehrzweck-Kombileiter Skymaster X

Industrieausführung

Mehrzweck-Kombileiter

- Aufstieg beidseitig
- 3 x 10 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca. 7,7 m
- Holmlänge 3 - 6,92 m
- Sprossen Tiefe 30 mm
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung und starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Quertraverse am Holmende
- Aus Aluminium
- Gewicht 23 kg








- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131 professional
- Qualitätssicherung TÜV geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Mehrzweckleiter	fahrbar	nein
Leitertyp	Mehrzweck-Kombileiter	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Material	Aluminium	Unterbau	Quertraverse
Nutzung	beidseitig	Leiter Ausführung	dreiteilig
Länge Holm	3-6,92 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung und starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
Länge Anlegeleiter	6,9 m	Spreizsicherung	ja
Länge Schiebeleiter	4,95 m	Sicherheitsbügel	nein
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	7,7 m	Treppengängig	ja
Sprossen Anzahl	3 x 10	Wandlaufrollen	nein
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Norm	DIN EN 131 professional
Tiefe Sprossen	30 mm	Zertifizierung	TÜV geprüft
Breite Traverse	1100 mm	Garantie	10 Jahre
klappbar	ja	Gewicht	23 kg

Dazu passt auch ...

149286		Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm
204801		Abfalltonne, Inhalt 20 l, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Ø 360 x 295 mm, Deckel aus Stahl, nicht brennbar
520203		Werkzeug-/Materialkasten, Ausstattung: Set mit 4 Kästen, aus Kunststoff in schwarz/gelb
526758		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2370 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 2 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m ² , Aus Vlies/PE