


META

Palettenregal - Anbaufeld MULTIPAL

Höhe x Breite x Tiefe 3300 x 1910 x 1100 mm, Fachlast 2230 kg, 2 Ebene(n) mit Traversen, 6 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung), Einlagerung längs, Traglast pro Palette 1000 kg, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Artikelnummer: 223686



Das Lagersystem



META Palettenregal MULTIPAL

Anbauregal

Palettenregal - Anbaufeld

- Höhe x Breite x Tiefe 3300 x 1910 x 1100 mm
- Feldlast 4460 kg
- Fachlast 2230 kg
- Fach Breite x Tiefe 1825 x 1100 mm
- 2 Ebene(n) mit Traversen
- 6 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung)

- Einlagerung längs
- Traglast pro Palette 1000 kg
- Hohe Stabilität durch geschlossene Kastenprofile
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen inkl. Bodenankern und Ebenen gem. gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Böden- / Ebenentyp	Traversen
Regaltyp	Palettenregal	Böden / Ebenen Stabilität	geschlossene Kastenprofile
Regalfeld	Anbaufeld	Fachhöhe	1400 mm
Material	Stahl	Fachbreite	1825 mm
Höhe	3300 mm	Fachtiefe	1100 mm
Breite	1910 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt
Tiefe	1100 mm	Oberfläche Traversen	pulverbeschichtet
Fachlast	2230 kg	Farbe Traversen	rotorange // RAL2001
Feldlast	4460 kg	Farbe Ausführung	rotorange/verzinkt // RAL2001
Stellplätze	6 Stück	Lieferumfang	Anbauregal mit 1 Ständerrahmen inkl. Bodenankern und Ebenen gem. gem. Angebot
Lagerebenen Anzahl	3 Stück	Anlieferung	zerlegt
Einlagerung	längs	Nutzungshinweis Feldlast	Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
Nutzung	einseitig	Zertifizierung RAL-RG	RAL-RG 614/1 (21)
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	Gewicht	61,3824 kg

Zubehör

221046



Palettenregal - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 3300 x 1825 x 1100 mm, Fachlast 2230 kg, 2 Ebene(n) mit Traversen, 6 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung), Einlagerung längs, Traglast pro Palette 1100 kg, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Dazu passt auch ...

213058



Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 33 m x 75 mm

216175		Paletten-Faltkarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, 3-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 1040 x 620 x 510 mm, Für Packstücke bis 500 kg
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
991754		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 15 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß