

**bott**

## Wannenboden für Umweltschrank

verso

Höhe 50 mm, für Schrank Breite x Tiefe 525 x 550 mm, Für eine Fachlast von 75 kg, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb



Artikelnummer: 233088







Wannenboden für Umweltschrank

- Höhe 50 mm
- für Schrank Breite x Tiefe 525 x 550 mm
- Für eine Fachlast von 75 kg
- Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb

### Technische Details

Möbeltyp	Schrank	für Schranktiefe	550 mm
Schranktyp	Zubehör	Fachlast	75 kg
Böden- / Ebenentyp	Wannenboden	Farbe Boden	gelb
für Schranktyp	Umweltschrank	Material	Stahl
Höhe	50 mm	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
für Schrankbreite	525 mm	Gewicht	2,359 kg

## Dazu passt auch ...

102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
230322		Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen