

Treston ESD-Montagetisch

Höhe x Breite x Tiefe 700 - 1100 x
1500 x 800 mm, Platte aus Holz mit
pflegeleichter
Melaminharzbeschichtung in Dekor
weiß, T-Fußgestell aus Stahl mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL7035
Lichtgrau

Artikelnummer: 530785



TRESTON



Treston Montagetisch

ESD-Ausführung

Treston ESD-Montagetisch

- Höhe x Breite x Tiefe 700 - 1100 x 1500 x 800 mm
- Traglast 300 kg
- Plattenstärke 25 mm
- Grundelement
- Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß
- T-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- 5 Jahre Garantie



Möbeltyp	Tisch	Oberfläche Platte	melaminharzbeschichtet
Tischtyp	Montagetisch	Farbe Platte	weiß
Tischelement	Grundelement	Stärke Platte	25 mm
Höhe	700-1100 mm	Gestellform	T-Fußgestell
Breite	1500 mm	Material Gestell	Stahl
Tiefe	800 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Traglast	300 kg	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
höhenverstellbar	ja	fahrbar	nein
Höhenverstellung durch	Inbusschrauben	Garantie	5 Jahre
elektrisch leitend	ja	Gewicht	50 kg
Material Platte	Holz		

Zubehör

149664		Schubladen-Unterbau, Geeignet für Montagetisch, Breite x Tiefe 300 x 454 mm, 1 Schublade(n)
149665		Schubladen-Unterbau, Geeignet für Montagetisch, Breite x Tiefe 300 x 454 mm, 2 Schublade(n)
149679		Sichtblende, Geeignet für Schubladenblock, Höhe x Breite x Tiefe 140 - 455 x 370 x 460 mm, in RAL7035 Lichtgrau
530698		ESD-Ablageboden für Montagetisch, Für Tischbreite 1500 mm, Höhe x Tiefe 25 x 310 mm, Aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß
530699		ESD-Ablageboden für Montagetisch, Für Tischbreite 1800 mm, Höhe x Tiefe 25 x 310 mm, Aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß
530782		ESD-Schrägboden für Montagetisch, Breite x Tiefe 660 x 400 mm, Traglast 35 kg, Mit Abrollrand, Aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß
530783		ESD-Schrägboden für Montagetisch, Breite x Tiefe 960 x 400 mm, Traglast 35 kg, Mit Abrollrand, Aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß
530791		ESD-Seitenverlängerung, für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 700 - 1100 x 400 x 800 mm, Traglast 40 kg, Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß
530792		ESD-Verkettungselement, Winkel 90 °, Breite x Tiefe 800 x 800 mm, Für Montagetisch, Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß, Form eckig

Dazu passt auch ...

149676		Papierrollenhalter, für Lochplatte, für Rollenbreite 300 mm
205347		Lagermagazin, Höhe x Breite x Tiefe 870 x 605 x 410 mm, 24 Schublade(n), 24 x H x B 82 x 186 mm, Schubladen in rot
221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221140		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß

221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221242		Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
525949		Arbeitsdrehstuhl, Mit Standardsitz aus Buche in natur, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 430 - 570 x 420 x 360 mm, Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz, mit Doppelaufrollen für Hartböden (lastabhängig gebremst)
658267		Wertstofftonne, Inhalt 1 x 100 l, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 510 x 530 mm, Korpus aus Polypropylen in beige, Deckel aus Polypropylen in blau, Unterbau nach hinten ausstellbare Achse mit 2 Kunststoffrollen