

# HSM SECURIO B24

3,9 mm

# HSM®



Artikelnummer	1780111	Durchsatzleistung pro h	38 kg
EAN Code	4026631025010	Geräuschpegel (Leerlauf)	56 dB
Schnittgut		eclass 5.1	24320703
Schnittart	Streifenschnitt	UN/SPSC	44101603
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	<b>P-2 O-2 T-2 E-2</b>	Leistungsaufnahme des Motors	500,0 W
Sicherheitsstufe (DIN 32757-1)	2	Spannung	230 V
Schnittbreite	3,90 mm	Frequenz	50 Hz
Schnittleistung (80g/m <sup>2</sup> )	19 - 21 Blatt	Tiefe	317,0 mm
Schnittleistung (70g/m <sup>2</sup> )	22 - 24 Blatt	Breite	395,0 mm
Eingabebreite	240,0 mm	Höhe	605,0 mm
Behälter-/Auffangvolumen	34,0 l	Gewicht	18,0 kg
Schnittgeschwindigkeit	65,00 mm/s	Farbe	weiss

Technische und optische Modifikationen vorbehalten.

Für mehr Datensicherheit in modernem Design. Der leise Aktenvernichter mit Anti-Papierstau Funktion und kraftvollen Antriebskomponenten ist für Dauerbetrieb ausgelegt. Empfohlen für die Verwendung am Arbeitsplatz.

- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
  - Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
  - Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslanger Garantie.
  - Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
  - Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
  - EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by.
  - Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet.