

## Innovative Schlosstechnik

### 14421

### sFlipLock Sicherheits-Einsteckschloss

Einpunktverriegelung mit 1 Riegel und 1 blockierten [Flip-] Kippfalle (mit Geräuschdämmung)  
Leichtes Öffnen, auch unter Druck

Nuss 9 mm

Mit Wechsel

Distanz RZ-94 mm, PZ-92 mm

Riegelvorschub 20 mm, 1-tourig

Kastendicke und Hinterdornmass 15,5 mm

Edelstahl Rundstulp 320 x 18r; 20r; dicke 3 mm

Edelstahl Flachstulp 320 x 24e; dicke 3 mm oder

als 24U Version mit zusätzlicher Unterlage 3mm

Kippfalle, Langriegel und Nuss aus rostfreiem Stahl, Rest verzinkt

Nicht kombinierbar mit Elektro-Türöffner

**Dornmass:** 30; 35; 40; (45); (55); 60; (65); 70; 80 mm

**14421.6** RZ-Rundzylinder

**14421.7** PZ-Profilzylinder

#### Zubehör

5496 Wechselstift

1886 Rahmen-Riegelschaltkontakt

VariFlex Diverse verstellbare Schliessbleche

ProfiFlex Profil-Einfrässchliessbleche für den Holzbereich

#### Bedienung

**Öffnen:** mit Schlüssel (Wechsel) oder Schlüssel und Drücker

**Schliessen:** mit Schlüssel, nur bei geschlossener Türe möglich (Ablaufsicherung)

#### Beschläge

**Aussenseite:** Knopf fest, Stossbügel oder Drücker fest drehbar

**Innenseite:** Drücker fest drehbar

#### Anwendung

Im Neu- und Renovationsbereich, im Hausinnenbereich, in Sicherheits- und Brandschutztüren. Universell einsetzbar für Holz-, Metall-, Rohrrahmen- und Kunststofftüren.

**Hinweis:** sFlipLock Schlosslinie geeignet für Drehknopf- und Freilaufzylinder



07/2015

**MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG**  
**CH-4245 Kleinlützel**

Tel. 061 775 11 11 Fax 061 775 11 77

www.msl-lock.com info@msl-lock.com



\* in Prüfung

# Innovative Schlosstechnik

## 14421

### sFlipLock Sicherheits-Einsteckschloss

Einpunktverriegelung mit 1 Riegel und 1 blockierten [Flip-] Kippfalle (mit Geräuschdämmung)  
Leichtes Öffnen, auch unter Druck




Abbildung: DIN links

Unterlage zu Stulp  
24mm eckig  
Stärken 1.5/2 und 3mm

#### Bestellangaben:

- 14421.6/7** 30, 35, 40, (45), (55), 60, (65), 70, 80 / 18, 20 Rundstulp / 9, INOX matt
- 14421.6/7** 30, 35, 40, (45), (55), 60, (65), 70, 80 / 24 Flachstulp oder als 24U Version mit zusätzlicher Unterlage 3mm / 9, INOX matt