


Technisches Datenblatt / data sheet

PAPL Arbeitsplatzleuchten / Art.-Nr. 05400399 - 05400402

- Leuchtenkörper besäumtes Stahlblech 0,6 mm
- Zusätzlich indirekte Beleuchtung durch Öffnungen über den Leuchtstoffröhren
- Aluminium Reflektor deckt die Oberöffnung ab
- grau Pulverlackierung RAL 9006 (Weißaluminium feine Struktur)
- Lackierung stabilisiert und UV geschützt
- Oberflächen gespült und phosphorgereinigt
- Parabolspiegelraster Type PAR Batwing-Spiegelraster, Aluminium eloxiert, hochglänzend, Darklight-System, keine störenden Interferenzfarben
- Parabolamellen im 75 mm Abstand, je 2 federnde Verschlüsse
- Abgehängte Montage möglich mit PAPL Abhängung
- Lampenart: T5
- Betriebsgerät: EVG Standard
- B: 118 mm
- H: 58 mm
- Schutzart (IP): IP20
- Schutzklasse: I
- Ausführung des Rasters: hochglänzend
- Werkstoff des Rasters: Aluminium
- Reflektor: hochglänzend



Informationen

Art.-Nr:	Typ	VE	Watt	Länge	Lampen
05400399	PAPL 228	1 / 1	28 W	1206 mm	2
05400400	PAPL 235	1 / 1	35 W	1506 mm	2
05400401	PAPL 249	1 / 1	49 W	1506 mm	2
05400402	PAPL 254	1 / 1	54 W	1206 mm	2