

1501f - Admi®Press 60



Gummi-Pressluftschlauch, gelb, besonders robuste, strapazierfähige Ausführung, geeignet für Luft, Wasser, Schmutzwasser und nicht aggressive Medien, Seele bedingt ölbeständig, Decke abriebfest, alterungs- und witterungsbeständig.

ke-Artikel: Komplett eingebunden mit Sicherheits-Klauenkupplungen.

Seele: SBR, schwarz, glatt

Decke: SBR/EPDM, gelb, glatt - ab NW 38 stoffgemustert

Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden

Temperaturbereich: -30 °C bis +70 °C

| Art.-Nr./Name | Maße (mm) | Länge (m) | BD/PD (bar) | BR (mm) | Gewicht (kg/VE) | VE | EAN |
|---------------|-----------|-----------|-------------|---------|-----------------|----|---------------|
| 1501f-13-40 | 13 x 5,0 | 40 | 20 / 60 | 150 | 0,460 | MT | 4006918372136 |
| 1501f-19-20 | 19 x 6,0 | 20 | 20 / 60 | 230 | 0,760 | MT | 4006918372204 |
| 1501f-19-40 | 19 x 6,0 | 40 | 20 / 60 | 230 | 0,760 | MT | 4006918372198 |
| 1501f-25-20 | 25 x 7,0 | 20 | 20 / 60 | 300 | 1,145 | MT | 4006918372266 |
| 1501f-25-40 | 25 x 7,0 | 40 | 20 / 60 | 300 | 1,145 | MT | 4006918372259 |
| 1501f-38-40 | 38 x 7,0 | 40 | 20 / 60 | 455 | 1,533 | MT | 4006918372983 |
| 1501f-50-40 | 50 x 8,0 | 40 | 20 / 60 | 600 | 1,791 | MT | 4006918372952 |
| 1501f-76-40 | 76 x 7,5 | 40 | 20 / 60 | | 4,186 | MT | 4006918372761 |
| 1501f-19-20ke | 19 x 6,0 | 20 | BD 10 | 230 | 18,500 | ST | 4006918372457 |
| 1501f-19-40ke | 19 x 6,0 | 40 | BD 10 | 230 | 35,000 | ST | 4006918372495 |
| 1501f-25-20ke | 25 x 7,0 | 20 | BD 10 | 300 | 23,800 | ST | 4006918372426 |
| 1501f-25-40ke | 25 x 7,0 | 40 | BD 10 | 300 | 1,090 | ST | 4006918372440 |